Garant

SDMX 0903 AFEN, HB7525, Typ: ST900

Údaje o objednávce

Artikové číslo	214477 ST900
GTIN	4045197554406
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:
- **Vyměnitelné destičky, vhodné pro vyšší řezné rychlosti a posuvy.**
- **Přesně slinované a broušené pro nejlepší kvalitu povrchu.**
- **Jemnozrnná struktura pro velkou houževnatost a odolnost proti opotřebení.**

Upozornění:
Směrné hodnoty pro a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\,max}$ = 3 mm.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,14 mm
Typ	ST900
Tloušťka destičky E	3,18 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SDMX 0903 AFEN
Typ	HB7525
Řezný materiál	TK

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm²	vhodný	360 m/min	P
Ocel < 750 N/mm²	vhodný	255 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	215 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm²	omezené použití	190 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	omezené použití	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	omezené použití	150 m/min	M
GG(G)	omezené použití	160 m/min	K
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokré max.	vhodný		
mokré min.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		