Garant

APET 180508 FR, HU7810, Typ: ALU

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215208 ALU
GTIN	4045197600905
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:
Směrné hodnoty pro $a_e = 0{,}3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\,max} = 9$ mm.
Rohový rádius: 0,8 mm
Posuv f_z na zub: 0,2 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,2 mm
Typ	ALU
Rohový rádius	0,8 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APET 180508 FR
Typ	HU7810
Řezný materiál	TK

Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	600 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
mokré max.	omezené použití		
suché	vhodný		