KENNAMETAL

# ZDET 16M508 FR-721, GH1, Typ: ALU

## Údaje o objednávce

| | |
|---|---|
| Artikové číslo | 220814 ALU |
| GTIN | 4059782503922 |
| Třída artiklu | 28E |

## Popis

**Doporučení:**
Při výměně vyměnitelných destiček je nutno také vyměnit šroub. Náhradní šrouby jsou dodávány s vyměnitelnými destičkami.
**Upozornění:**
$f_z$ pro $a_e = 0{,}3 \times D$.

## Technický popis

| | |
|---|---|
| Typ | ALU |
| $f_z$ pro hrubování do $a_{p\,max}$ 16 mm | 0,12 - 0,25 mm |
| $f_z$ pro předběžné dokončování $a_p$ 3 mm | 0,05 - 0,15 mm |
| $f_z$ pro dokončování $a_p$ 1 mm | 0,02 - 0,1 mm |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Tloušťka destiček S | 5 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | ZDET 16M508 FR-721 |
| Typ | GH1 |

| | |
|---|---|
| Řezný materiál | TK |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |

## Údaje o uživateli

| | Použití | $V_c$ | Kód ISO |
|---|---|---|---|
| Hliník, plasty | vhodný | 1640 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 1370 m/min | N |
| Al > 10% Si | vhodný | 1095 m/min | N |
| mokré max. | vhodný | | |
| mokré min. | omezené použití | | |
| suché | omezené použití | | |
| Vzduch | omezené použití | | |