Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/15mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250608 25/15
GTIN	4045197650450
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Podložka	259031 28
Šroub pro podložku	259025 10
Velikost stopky	25 mm
Funkční šířka L_4	32 mm
ISO kód držáku	DDJNR/L 2525M15
Příložka, šroub, pružina	259035 2
Velikost destiček	15 mm
Délka hlavy L_1	36 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Šroubek pro podložku Typ 10	259025 10
Podložka Typ 28	259031 28
Jednotka upínky Typ 2	259035 2
Momentový šroubovákse stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500