Garant

Vyvrtávací vložka vnitřní, levá, L1 = 6 mm, ∅ Dmin: 1mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270240 1
GTIN	4045197466259
Třída artiklu	21I

Popis

Použití:
Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.

Technický popis

Vzdálenost hrotu od kraje L_3	0,49 mm
Minimální ∅ D_{min}	1 mm
∅ stopky d	4 mm
Maximální hloubka řezu t_{max}	0,15 mm
Rádius R	0,1 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm^2	0,015 mm/ot.
Posuv f v INOXu > 900 N/mm^2	0,015 mm/ot.
Posuv f v INOXu < 900 N/mm^2	0,015 mm/ot.
Řada	Micro
Délka vyložení L_1	6 mm
Atribut názvu produktu	L_1 = 6 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	250 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	200 m/min	N
Ocel < 500 N/mm²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm²	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	vhodný	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	omezené použití	30 m/min	S
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
CuZn	vhodný	150 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	omezené použití		
mokré max.	vhodný		