HOLEX

Speciální tažný čep S20×2, Vhodné pro strmé kužely: 40

Údaje o objednávce

Artikové číslo	308800 40
GTIN	4045197151094
Třída artiklu	32Z

Popis

Popis:
Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.
Upozornění:
Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.
Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Technický popis

Maximální utahovací moment	50 Nm
L_1	25 mm
Závit M	M16
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 40
Vhodné pro strmý kužel	40
Celková délka L	53 mm
Závit M_1	S20×2
Druh produktu	Tažný čep