HOLEX

Montážní pravítko široké provedení, přesnost 0, Délka: 1500mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	460750 1500
GTIN	4045197226716
Třída artiklu	42G

Popis

Provedení:
Zhotoveno z profilové oceli s odlehčovacími otvory. S jemně broušenými zkušebními plochami. Boční plochy rovněž broušené. Střední část strukturovaně lakovaná.
Široké provedení, přesnost 0.
Rozsah dodávky:
Včetně zkušebního protokolu.
Upozornění:
Dopravné **není v ceně**. Dodávka v dřevěné bedně.

Technický popis

Délka	1500 mm
Hmotnost	18 kg
Šířka průřezu	50 mm
Výška průřezu	160 mm
Kalibrování	F7

Norma	DIN 874
Přesnost	0
Atribut názvu produktu	přesnost 0
Materiál	Ocel tvaru I
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Montážní pravítko

Služby

KalibrováníPloché pravítko Maximální délka 2000 mm	026080 2000