Garant

Úzké hydraulické pouzdro, SK 40 A = 200, ∅ upnutí D1: 12mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	302096 12
GTIN	4045197868695
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:
- **Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°)**
- **Zušlechtěná povrchová struktura.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Je možné axiální přestavení délky.**
- **Stopky natvrdo přesoustružené.**
- **Lze použít redukční pouzdra.**

Použití:
Zejména pro výrobu nástrojů a forem. **Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.** K vrtání, vystružování a frézování. K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.
Rozsah dodávky:
Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.
Zvláštní příslušenství:
Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro tažný čep č. 308820 – 308835, redukční pouzdro č. 302135 – 302187.
Strategie obrábění: HSC
Upínací ∅ D_1: 12 mm
Délka vyložení rozměr A: 200 mm
∅ D_2: 22 mm
∅ D_3: 43 mm
Vnější ∅ D: 49,5 mm
L_2: 163 mm

Technický popis

∅ D_2	22 mm
Délka vyložení rozměr A	200 mm
Vnější ∅ D	49,5 mm
Upínací ∅ D_1	12 mm
∅ D_3	43 mm
L_2	163 mm
Upnutí	SK 40 A = 200
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min^{-1}
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
	308802 40

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	
Upínací klíč ER 1/2palcová drážka Pro kleštinové upínače ER 40	309700 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308720 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308810 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308812 40
Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 40	309680 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40