Garant

Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení, HSK-A 100 A = 130, ∅ trnu d1: 22mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	306686 22
GTIN	4045197870124
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:
- **Upínací ∅ 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.**
- **S otvorem pro čip Balluff/RFID.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákružku.**
- **Funkční plochy HSK opracované.**

S **otvorem pro přívod chlazení.**
Použití:
K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.
Rozsah dodávky:
Včetně utahovacího šroubu frézy.
Zvláštní příslušenství:
Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Vnější ∅ D	48 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	22
Délka vyložení rozměr A	130 mm
Délka frézovacího trnu L_4	19 mm
∅ trnu d_1	22 mm

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	22
Upínací ∅ D_1	22 mm
Upnutí	HSK-A 100 A = 130
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Otvor chladicího kanálu	Není zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min^{-1}
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Speciální klíč Pro ∅ trnu 22 mm	309840 22
Upínací šroub frézy Pro ∅ trnu 22 mm	309860 22
Šroub pro drážkové kameny Pro ∅ trnu D1 22 mm	309896 22
Drážkový kámen půlkulatý pro upínací trny frézovacích hlav Pro velikost 22	309898 22