Garant

Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 60

Údaje o objednávce

Artikové číslo	319888 60
GTIN	4045197877444
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:
Pro vnitřní a vnější chlazení.
Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Odpružená přítlačná destička pro rovnoměrné sevření soustružnických nožů. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu. S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů. Černěno pro lepší ochranu proti korozi.
Použití:
Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Technický popis

Vhodné stroje	Mori NL, Mori NT
L_2	84 mm
d_a	40 mm
Z	70 mm

L_1	94 mm
h_1	108 mm
x	80 mm
l_1	110 mm
L_3	30 mm
Druh produktu	Nožový držák