6hranný šroubovák na elektroniku, Šestihran: 1,27mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	627490 1,27
GTIN	7610733268382
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:
Ergonomická vícesložková rukojeť s lehce **otočnou koncovkou** (pro opření špičky ukazováčku pro přesnou práci). Optimálně tvarovaná **zóna rychlého otáčení** pro rychlé a efektivní šroubování a **silová zóna** pro přenos vyšších krouticích momentů.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Maximální přesnost rozměrů čepelí. Povrch niklovaný a chromovaný.
Použití:
Pro přesné, efektivní šroubování v oblasti elektroniky. Ideální též pro všechny nastavovací práce a práce vyžadující cit.

Technický popis

Délka čepele	50 mm
Celková délka	143 mm
6hran	1,27 mm
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Otočná koncovka	ano
S kulovou hlavou	ne
Druh produktu	Šroubováky