Technický list

Sada dílenských šroubováků, 6dílná ploché a pro šrouby Phillips, ESD, Počet šroubováků: 4/2

Údaje o objednávce

Artikové číslo	667165 4/2
GTIN	7610733268733
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:
Rukojeť s otočnou koncovkou. **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.
6dílná v plastovém držáku. Po 1 plochém šroubováku č. 664415 vel. 1,2; 1,5; 1,8; 2,5. Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips č. 668895 vel. 00; 0.
Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD.**
Elektrická izolace: EGB/ESD

Technický popis

Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák Phillips
Počet šroubováků	6
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Otočná koncovka	ano

Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý šroubovák pro elektroniku ESD Šířka břitu b 1,5 mm	664415 1,5
Šroubovák na elektroniku pro šrouby Phillips ESD Velikost křížové drážky 0	668895 0
Plochý šroubovák pro elektroniku ESD Šířka břitu b 1,2 mm	664415 1,2
Nástroj k magnetizaci	666450
Šroubovák na elektroniku pro šrouby Phillips ESD Velikost křížové drážky 00	668895 00
Plochý šroubovák pro elektroniku ESD Šířka břitu b 2,5 mm	664415 2,5
Plochý šroubovák pro elektroniku ESD Šířka břitu b 1,8 mm	664415 1,8