

98 99 11

Kompaktkoffer 17-teilig

mit isolierten Werkzeugen für Arbeiten an elektrischen Anlagen



- Schlagfester Kunststoffkoffer
- Ausgestattet mit einem Sortiment isolierter KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen
- Schaumstoffeinlagen mit Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge
- Fixierbare Trennwand
- Abmessungen, außen (B x H x T): 360 x 110 x 310 mm

1000V

Artikel-Nr.	98 99 11
EAN	4003773026624
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Innenfächer St.	17
Gewicht netto g	3675

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Lieferumfang 98 99 11 (17)

Artikel-Nr.		Anzahl	
03 07 200	Kombizange	1	
70 07 160	Seitenschneider	1	
98 20 35	Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	
98 20 40	Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	
98 20 55	Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	
98 24 00	Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®	1	
98 42	Umschaltknarre, mit Außenvierkant 1/2"	1	
98 45 125	Verlängerung, mit Innen- / Außenvierkant 1/2"	1	
98 45 250	Verlängerung, mit Innen- / Außenvierkant 1/2"	1	
98 47 10	Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben, mit Innenvierkant 1/2"	1	

98 47 11	Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben, mit Innenvierkant 1/2"	1	⚠ 1000V  
98 47 12	Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben, mit Innenvierkant 1/2"	1	⚠ 1000V  
98 47 13	Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben, mit Innenvierkant 1/2"	1	⚠ 1000V  
98 47 14	Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben, mit Innenvierkant 1/2"	1	⚠ 1000V  
98 47 17	Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben, mit Innenvierkant 1/2"	1	⚠ 1000V  
98 47 19	Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben, mit Innenvierkant 1/2"	1	⚠ 1000V  
98 52	Kabelmesser	1	⚠ 1000V  