Garant

Diamantový leštící blok CaraFin elastický, 98×69×22 mm, Zrnitost: D10µm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	557510 D10
GTIN	4045197888365
Třída artiklu	51G

Popis

Provedení:
Diamantové lešticí nástroje CaraFin z jedné strany osázené **monokrystalickými diamanty**. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně **vyšší stupeň využití** v porovnání s volnými diamantovými zrny v leštících pastách. Jemné leštění.
Výhoda:
Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají.
Z kvalitní, **elastické polyuretanové pěny.**
Použití:
Hodí se ideálně k jemnému obrábění **tvrdých materiálů a barevných kovů.** Optimální přizpůsobení se geometrii obrobku.
Vhodné pro leštění za mokra a za sucha.

Technický popis

Zkratka brusiva	D
Šířka	69 mm
Výška	26 mm
Délka	98 mm
Rozměry	98×69×22 mm
Stupeň leštění	Konečná politura
Řada	CaraFin

Atribut názvu produktu	98×69×22 mm
Druh produktu	Lešticí blok

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokré max.	omezené použití		
suché	vhodný		