TESA

Indukční dotyk pro měření délky radiální Sada 10dílná, Typ: GT22

Údaje o objednávce

Artikové číslo	434778 GT22
GTIN	7630041113464
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:
Mnohostranně použitelné přesné dotyky.
· **Přesný, kuličkově vedený měřicí čep.**
· **Vysoká přesnost měření díky elektronickému zesílení signálu.**
· **Upínací stopka ∅ 8 mm, lze ji upnout po celé délce.**
· **Necitlivé na výkyvy teploty a boční síly díky kuličkovému ložisku.**
· **Vynikající elektromagnetické odstínění.**
Dotyky pro měření délky TESA se vyznačují excelentní opakovatelností, trvanlivostí a dlouhou životností.
Funkce:
IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.
Použití:
Univerzální použití pro všechna vysoce přesná měření, zejména v oblasti výroby a dílen.
Rozsah dodávky:
Sada a 10 × dotyků č. 434777.
Zvláštní příslušenství:
Měřicí nástavce, pružiny měřicí síly.

Technický popis

Rozsah měření	±1 mm
Označení výrobce	GT22

Měřicí síla na elektrické nule	0,63 N
Kompatibilita	TESA
Opakovatelnost	0,01 µm
Odchylka linearity (L=měřená délka v mm)	$0{,}2 + 3 \times L^3$ µm
Oddálení měřicího čepu	mechanický / vakuum
Dráha měřicího čepu	4,3 mm
Ochranný vak	nitrilový
Ochranná třída IP	IP 65
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Dotyk