Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/4 palce Surface Drive, Rozměr klíče: 10 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	650035 10
GTIN	4991644301256
Třída artiklu	63R

Popis

Provedení:
Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3121. S profilem podobně jako **AS-Drive** šetřícím šrouby a matice.
Norma:
DIN 3129
Materiál:
Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.
Upínací 4-hran: 1/4 palec
∅ na hnané straně: 15 mm
Délka: 23 mm

Technický popis

Rozměr klíče	10 mm
∅ na hnané straně	15 mm
Délka	23 mm

Upínací 4-hran	1/4 palec
Norma	DIN 3129
Norma	DIN 3121
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč Surfacedrive
Materiál	Chrommolybdenová ocel
Povrch	černěné
vhodné pro použití strojů	ano