HOLEX

Krátký plochý šroubovák, Šířka břitu b: 4mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	664201 4
GTIN	4045197951519
Třída artiklu	62F

Popis

Provedení:
Vícesložková silová rukojeť se zónou pro uchopení optimalizovanou pro utahovací momenty, čepel z chromvanadiové oceli, chromovaná. Špičkově chromované hroty pro optimální ochranu proti korozi.
Norma:
Ähnlich **DIN 5265B.**

Technický popis

Šířka břitu b	4 mm
Délka čepele	25 mm
Síla břitu a	0,8 mm
Celková délka	82 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky