HOLEX

Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, bez VCH, pravý, Typ: SET07

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260348 SET07
GTIN	4062406074982
Třída artiklu	29W

Popis

Provedení:
Bez vnitřního chlazení.
Rozsah dodávky:
V plastovém boxu.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC..0702..
ISO kód držáku	S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
∅ minimálního předvrtání D_{min}	12 mm
∅ minimálního předvrtání D_{min}	15,5 mm
∅ minimálního předvrtání D_{min}	19 mm
Upínací výška L_2	9 mm

Upínací výška L_2	11 mm
Upínací výška L_2	15 mm
Středové přesazení L_3	6,5 mm
Středové přesazení L_3	9 mm
Středové přesazení L_3	11 mm
Délka hlavy L_1	22,5 mm
Délka hlavy L_1	27,5 mm
Délka hlavy L_1	40,5 mm
Celková délka L	100 mm
Celková délka L	125 mm
Celková délka L	150 mm
Šířka hrdla L_4	8 mm
Šířka hrdla L_4	10 mm
Šířka hrdla L_4	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Druh produktu	vyvrtávací tyč