Garant

Eco-stikholder over hovedhøjde med IK, Skaft-Ø d1: 30mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319133 30
GTIN	4045197717245
Artikelklasse	31V

Beskrivelse

Udførelse:
- **Med speciel, indstillelig kuglesprøjtedyse til optimal køling af skæret – uafhængigt af indstiksdybden.**
- **Temperatur på hovedskæret og på sideskæret reduceres væsentligt og muliggør en tydelig forøgelse af skærehastigheden.**
- **Stiv stikholder til stikklinger.**
- **Klemning af klingen via klemmeplade.**

Anvendelse:
Til anvendelse af stikklinger fra forskellige producenter.
Bemærk:
Lukkeskrue til kuglesprøjtedyse medfølger. Ved anvendelse af konventionelle stikklinger lukkes kølemiddeloverførslen i siden med sværdet! Passende spændejern nr. 279840 2 og passende skruer nr. 279815 14. Se reservedelsliste.

Teknisk beskrivelse

Passer til sværdhøjde	32 mm
L_1	47 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30

L_2	70 mm
Skaft-Ø d_1	30 mm
Højde, H_1	57,4 mm
Højde, H_2	37 mm
Produkttype	VDI-stikholder