Enkeltprøvestift, keramik Toleranceklasse 1, Type: 3

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483925 3
GTIN	2050001941015
Artikelklasse	48A

Beskrivelse

Udførelse:
Af ultraren industrikeramik (zirkoniumoxid ZrO_2). Begge sider gøres uskadelige ved hjælp af rejfning. Fra Ø 5,01 mm er størrelsen angivet på endefladen.
Toleranceklasse 1: Stift-Ø ±0,001 mm.
Fordel:
- **Dobbelt så hård som lærestål.**
- **Laveste varmeekspansion.**
- **Rust- og syrebestandig.**
- **Affedtning før brug bortfalder.**
- **Fedtsmøring efter brug er ikke nødvendigt.**

Bemærk:
Ved bestilling skal den **ønskede Ø endvidere oplyses,** f.eks. nr. 483925 str. 3 **4,35.**

Teknisk beskrivelse

Målestiftlængde	40 mm
Stigning	0,01 mm
Nom. mål	3 - 5,99 mm
Kalibrering	L5
Norm	DIN 2269
Toleranceklasse	1
Materiale	Industrikeramik (zirkoniumoxid ZrO2)
Produkttype	Prøvestift

Services

KalibreringPrøvestift maks. ∅ 20	028240 20