Garant

Eco-stikklinge, neutral, Klingehøjde h5 / stikbredde w: 26/3mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273866 26/3
GTIN	4045197722539
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Udførelse:
Med Eco-køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.
Anvendelse:
Til dybe noter og til afstikning af store diametre.
Passer til:
Holder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-holder nr. 319132 – 319133.
Reservedel:
Lukkeskrue nr. 279828 1.
Advarsel:
Monteringsnøglen nr. 279920 skal bestilles separat.
Bemærk:
Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

Teknisk beskrivelse

Til maks. emne-Ø	85 mm
Klingehøjde h_5	26 mm
Stikbredde W	3 mm
Højde, h_1	21,4 mm
Serie	Eco
Samlet længde L	120 mm

Indsatstype	neutral
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

Tilbehør

Skrue til Eco-afstikningsklinge Type 1	279828 1