Garant GRIDLINE

Udtrækshylde 200 kg, 26×24G, Monteringshøjde: 75mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	931186 75
GTIN	4062406122966
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse

Udførelse:
Udtrækshylde med **100% helt udtræk.** Åben fortil, sidehøjde 46 mm, indbygningshøjde 75 mm. Uden udstansninger til gitterskillevægge.
Passer til:
Underskab 30×28G.
Leveringsomfang:
Udtrækshylde komplet med hver 1 par føringsskinner.
Lakering:
Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**
Bemærk:
Egner sig ikke til indbygning i mobile kabinetter.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytteflade i G	26×24
Nyttebredde i G	26
Nyttedybde i G	24
Vægt	13,8 kg
Brugsområde	Værktøjsskab
med separat oplåsning af skuffer	nej
Monteringshøjde	75 mm
Materialetykkelse	1,2 mm

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×24G
Nyttebredde	650 mm
Nyttedybde	600 mm
Produkttype	Udtrækshylde