Garant

Borestænger HM rund, højre, Skaft-Ø DS / udhængslængde L1: 16/45mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273966 16/45
GTIN	4062406128104
Artikelklasse	21U

Beskrivelse

Udførelse:
- **HM-skæreplatte fastskruet på endefladen, formsluttende kraftoverføring takket være endefortanding.**
- **Utrolig enkel håndtering ved skift af skæreplatte.**

Vibrationsfrit HM-skaft med loddet stålhoved og hærdet platteholder.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	110 mm
Vendeplatteskrue	279810 1
Udhængslængde L_1, tilbagetrukne holdere	45 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Anvendelsesområde	Aksial udvendig indstikning
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang