Kompakt-båndslibemaskine GKS, Type: 790503004

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077608 790503004
GTIN	4014586888293
Artikelklasse	03H

Beskrivelse

Udførelse:
Effekt kompakt-båndsliber til metalbearbejdning.
- **Højeste arbejdssikkerhed takket være kontrolleret gnistregn.**
- **En yderst rentabel anskaffelse med et optimalt pris-ydelses-forhold.**
- **Kan anvendes øjeblikkeligt. Kræver ingen opbygning eller montering.**

Leveringsomfang:
Inkl. 1x slibebånd 75×2000 mm (K 36 R).
Bemærk:
Slibebånd, se nr. 558310.

Teknisk beskrivelse

Netspænding	400 V
Effektforbrug	3000 W
Producentbetegnelse	GKS 75
Båndlængde	2000 mm

Vægt	45 kg
maks. omdrejningstal	3000 min^{-1}
Energiforsyning	Med kabel
Båndbredde	75 mm
Samlet højde	1020 mm
Totalbredde	330 mm
Samlet længde	1007 mm
Produkttype	Båndslibere