BOSCH

Hårdmetal- hammerbor SDS-max., ∅ × samlet længde: 40X920mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	789204 40X920
GTIN	3165140565868
Artikelklasse	76K

Beskrivelse

Udførelse:
Speciel hårdmetalplattegeometri til længere standtider.
TARGET TIP TECHNOLOGY – skarpere afvinklet spids: Mere præcis boring, glider ikke af overfladen, mere aggressiv i betonstål og hurtigere borehastighed. PGM-certificeret – bekræfter præcist dyvelegnede borehuller, både til kemiske og mekaniske ankre. Store boremelsindløb af hensyn til hurtigere fjernelse af boremel og derved reduceret friktion.
Borehoved med kvadratisk tværsnit fra ∅ 16 mm.
Anvendelse:
Til boring i beton, natursten og murværk.
Bemærk:
Generation SDS-max-7 med integrerede skær i hårdmetal, loddet.

Teknisk beskrivelse

∅	40 mm
Arbejdslængde	800 mm
Samlet længde	920 mm
Skærematerialе	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Max
Produkttype	Stenbor