Garant GRIDLINE

ESD-modul til energi og medier, Modultype: FR250V/1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	972220 FR250V/1
GTIN	4062406167721
Artikelklasse	9GW

Beskrivelse

Udførelse:
I pladestål i **modulær konstruktion.** Alle stikkontaktkomponenter med **kabel** og **stik.**
Plug and Play-system. Strømførende moduler leveres udstyret med tilslutningskabel og 3-polet stik nr. 928491 str. 3 til direkte tilslutning på fordelerblokken. Modul nr. 928470 str. CEE400/5 leveres udstyret med tilslutningskabel og 5-polet stik nr. 928491 str. 5. Alle modulerne til energiforsyning er udført som beskyttelseskontaktdåse (SchuKo) og svarer til beskyttelsesklasse I.
Beskrivelse:
Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):
- **Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.**
- **Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,5 kW.**
- **Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.**
- **Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:**
  3 × 1,5 mm^2 ved vekselstrøm (L, N, PE)
  5 × 1,5 mm^2 ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)
- **Beskyttelsesklasse 1**
- **Kapslingsklasse IP 20.**

Anvendelse:
Efterfølgende findes beskrivelser af vores stikkontakter med den pågældende stiktype. Anvendelse i andre lande kan ses ud fra stiktypen.

Tyskland / DE: Type F
Schweiz / CH: Type J
Italien / IT: Type L
Frankrig / FR: Type E
Tjekkiet / CZ: Type E
England / GB: Type G
Danmark / DK: Type K
USA / US: Type B
Passer til:
Nr. 972200 – 972203.
Lakering:
Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret.**
Bemærk:

- **Ved individuel bestykning med moduler er det vigtigt, at det maksimale antal af medieskinnernes delingsenheder ikke overskrides.**
- **Artikel nr. 972220 str. US110V/1 og US110V/2 må kun monteres sammen med de følgende moduler: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**
- **Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.**
- **Første tilslutning samt tilslutning af stik- og kontaktdele fra ledninger skal altid foretages af en elektriker.**

Teknisk beskrivelse

Nom. strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Inddelingsenhed	1E
Beskrivelse	Stikkontakt med klapdæksel
Tænd/sluk-kontakt	nej
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Antal stikkontakter type E	1
Stikkontakt type	E
Strømtype	AC
Materialetykkelse	1,5 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Energimodul