

97 43 200

Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze



PATENTED
PATENTED



- Nur ein Werkzeug für fast 1000 Crimpanwendungen
- Nahezu parallele Crimpbewegung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Ergonomisch geformte Griffe
- Verschiedene Positionierhilfen zur präzisen Lagebestimmung
- Crimpeinsätze für Anwendungen, die über das angebotene Sortiment hinausgehen, auf Anfrage
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet
- Im Kunststoffkoffer; Schaumstoffeinlage mit Aussparungen zur Aufbewahrung von Crimpeinsätzen und Positionierhilfen; mit Montagewerkzeug (Innensechskant-Schlüssel), Schrauben und Muttern
- Ohne Crimpeinsatz



Mit der Möglichkeit, nahezu alle aktuellen Crimpverbindungen in einem Werkzeug mit modernster Crimpzangentechnik zu verpressen, löst die Crimp-Systemzange fast alle Aufgabenstellungen in der mobilen und stationären Crimptechnik und ist für Standardcrimpungen ein hervorragendes Profiwerkzeug.

Artikel-Nr.	97 43 200
EAN	4003773030812
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Anwendung	siehe Crimpeinsatz-Tabelle
Länge mm	200
Gewicht netto g	988

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
97 49 200 01	4003773053927	Feder für 97 43

Zubehör

Artikel-Nr.	EAN	
97 49 04	4003773030850	Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder 2,8 + 4,8 mm

97 49 05	4003773030867	Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm
97 49 06	4003773030836	Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder
97 49 08	4003773030874	Crimpeinsatz für isolierte + unisolierte Aderendhülsen
97 49 09	4003773030881	Crimpeinsatz für Aderendhülsen
97 49 10	4003773076896	Crimpeinsatz für unisolierte Rohr- und Quetschkabelschuhe nach DIN 46237 sowie unisolierte Stoß- und Quetschverbinder nach DIN 46341
97 49 11	4003773076902	Crimpeinsatz für unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267
97 49 13	4003773030843	Crimpeinsatz für unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267
97 49 14	4003773077756	Crimpeinsatz für unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267
97 49 15	4003773043164	Crimpeinsatz für Fahnenstecker und unisolierte offene Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm
97 49 16	4003773040675	Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder
97 49 18	4003773063186	Crimpeinsatz für Twin-Aderendhülsen
97 49 19	4003773030898	Crimpeinsatz für Aderendhülsen
97 49 20	4003773045069	Crimpeinsatz für F-Stecker für TV- und Satellitenanschluss
97 49 23	4003773052135	Crimpeinsatz für unisolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder
97 49 24	4003773030911	Crimpeinsatz für D-Sub-Stecker
97 49 30	4003773030904	Crimpeinsatz für unisolierte Stoßverbinder
97 49 35	4003773034315	Crimpeinsatz für Zündkerzenstecker und Verteiler
97 49 40	4003773030959	Crimpeinsatz für Koaxial-Verbinder
97 49 44	4003773041443	Crimpeinsatz für gerollte Kontakte
97 49 50	4003773030966	Crimpeinsatz für Koaxial-Verbinder/Auto-Telefon
97 49 54	4003773041450	Crimpeinsatz für Modulstecker
97 49 60	4003773030928	Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte (HTS + Harting)
97 49 61	4003773045137	Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte (Harting)
97 49 62	4003773063179	Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder (Huber + Suhner)
97 49 63	4003773066675	Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder (Huber + Suhner)
97 49 64	4003773044055	Crimpeinsatz für ABS-Stecker
97 49 65	4003773066682	Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC3 (Multi-Contact)
97 49 65 1	4003773066729	Positionierhilfe für 97 49 65 (Solar-Steckverbinder MC3)
97 49 66	4003773066699	Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)
97 49 66 1	4003773066736	Positionierhilfe für 97 49 66 (Solar-Steckverbinder MC4)
97 49 67	4003773066705	Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder SunCon (Hirschmann)
97 49 68	4003773066712	Crimpeinsatz für gedrehte Solar-Steckverbinder (Tyco)
97 49 68 1	4003773066743	Positionierhilfe für 97 49 68 (Solar-Steckverbinder Solarlok)
97 49 70	4003773030942	Crimpeinsatz für Westernstecker
97 49 71	4003773075066	Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)
97 49 74	4003773044062	Crimpeinsatz für ungeschirmte Molex-Stecker
97 49 76	4003773047513	Crimpeinsatz für geschirmte Stewart-Stecker
97 49 81	4003773042778	Crimpeinsatz für Harting-Stecker für Lichtwellenleiter
97 49 82	4003773042785	Crimpeinsatz für Telegärtner-Stecker für Lichtwellenleiter
97 49 83	4003773044079	Crimpeinsatz für FSMA-, ST-, SC-, STSC/K-Stecker
97 49 84	4003773042792	Crimpeinsatz für Harting/Suhner-Stecker für Lichtwellenleiter
97 49 87	4003773043331	Crimpeinsatz für FSMA-, ST- und MIC-Stecker für Lichtwellenleiter
97 49 90	4003773031017	Positionierhilfe für 97 49 60 (HTS + Harting)
97 49 91	4003773045144	Positionierhilfe für 97 49 61 (Harting)
97 49 93	4003773047926	Positionierhilfe für 97 49 24 (D-Sub-Stecker)
97 49 94	4003773030997	Positionierhilfe für 97 49 04
97 49 95	4003773031000	Positionierhilfe für 97 49 05