Garant

SPGT 060304, HU7815, Type: ALU

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	218305 ALU
GTIN	4045197765451
Artikelklasse	21A

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,12 mm
Type	ALU
Hjørneradius	0,4 mm
Plattestyrke E	3,18 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SPGT 060304
Type	HU7815
Skærematerialе	HM
Pladetykkelse	3,18 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning