

# 97 43 E

## KNIPEX eCrimp Elektromechanische Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze



- Starker elektromechanischer Antrieb, keine Hydraulikbauteile, keine Leckagen
- Max. Presskraft der Backen ca. 11 kN
- Einsatzmöglichkeiten von über 40 KNIPEX-Crimpeinsätzen und Positionierhilfen sowie mehr als 1000 Sonder-Crimpeinsätzen der bewährten Crimp-Systemzange (97 43 200)
- Ergonomisch optimierte, bedienerfreundliche Arbeitshöhe beim Werkstattbetrieb
- LED-Arbeitslicht zur gezielten Ausleuchtung der Crimpstelle
- Geringer Geräuschpegel
- Lange Serviceintervalle (bis zu 25.000 Crimpvorgänge)! Die KNIPEX eCrimp Wartung ist erst nach 25.000 Crimpvorgängen vorgesehen. D.h. die Wartungsintervalle der elektromechanischen Crimpzange liegen im Verhältnis von 2,5 : 1 im Vergleich zu herkömmlich angetriebenen Crimpzangen. Die Zange steht somit deutlich länger für den Crimpeinsatz zur Verfügung. Häufiges Einschicken entfällt. Hohe Verfügbarkeit ohne servicebedingte Ausfallzeiten.
- Leistungsstarker Li-Ionen Akku (12 V; 1,5 Ah; 18 Wh); Ladezeit ca. 30 min; kein Memory-Effekt
- Ca. 170 Arbeitszyklen für Steckverbinder mit 10 mm<sup>2</sup> Nenngröße mit einer Akkuladung
- Befestigungsöse als Absturzsicherung im Außeneinsatz
- Mit Eurostecker


Die KNIPEX eCrimp ist die erste elektromechanisch angetriebene Crimpzange der Welt zum komfortablen, sicheren Vercrimpen von unisolierten Kabelschuhen bis 25 mm<sup>2</sup> und Aderendhülsen bis zu 50 mm<sup>2</sup>.

Die Einsatzmöglichkeit von über 40 KNIPEX-Crimpeinsätzen und Positionierhilfen sowie mehr als 1000 Sonder-Crimpeinsätzen der bewährten Crimp-Systemzange (97 43 200) macht sie zu einem unentbehrlichen Werkzeug in der Werkstatt und im rauen Arbeitseinsatz.

Artikel-Nr.	97 43 E
EAN	4003773076858
Netzspannung / -frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlußstecker	CEE 7/16
Länge mm	270
Gewicht netto g	1960



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



### Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
97 43 E 01	4003773076889	Ersatzakku für KNIPEX eCrimp

## Zubehör

Artikel-Nr.	EAN	
97 49 04	4003773030850	Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder 2,8 + 4,8 mm
97 49 05	4003773030867	Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm
97 49 06	4003773030836	Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder
97 49 08	4003773030874	Crimpeinsatz für isolierte + unisolierte Aderendhülsen
97 49 09	4003773030881	Crimpeinsatz für Aderendhülsen
97 49 10	4003773076896	Crimpeinsatz für unisolierte Rohr- und Quetschkabelschuhe nach DIN 46237 sowie unisolierte Stoß- und Quetschverbinder nach DIN 46341
97 49 11	4003773076902	Crimpeinsatz für unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267
97 49 13	4003773030843	Crimpeinsatz für unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267
97 49 15	4003773043164	Crimpeinsatz für Fahnenstecker und unisolierte offene Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm
97 49 16	4003773040675	Crimpeinsatz für isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder
97 49 18	4003773063186	Crimpeinsatz für Twin-Aderendhülsen
97 49 19	4003773030898	Crimpeinsatz für Aderendhülsen
97 49 20	4003773045069	Crimpeinsatz für F-Stecker für TV- und Satellitenanschluss
97 49 23	4003773052135	Crimpeinsatz für unisolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder
97 49 24	4003773030911	Crimpeinsatz für D-Sub-Stecker
97 49 30	4003773030904	Crimpeinsatz für unisolierte Stoßverbinder
97 49 35	4003773034315	Crimpeinsatz für Zündkerzenstecker und Verteiler
97 49 40	4003773030959	Crimpeinsatz für Koaxial-Verbinder
97 49 44	4003773041443	Crimpeinsatz für gerollte Kontakte
97 49 50	4003773030966	Crimpeinsatz für Koaxial-Verbinder/Auto-Telefon
97 49 54	4003773041450	Crimpeinsatz für Modulstecker
97 49 59	4003773073734	Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder Helios H4 (Amphenol)
97 49 59 1	4003773073741	Positionierhilfe für 97 49 59 (Solar-Steckverbinder Helios H4)
97 49 60	4003773030928	Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte (HTS + Harting)
97 49 61	4003773045137	Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte (Harting)
97 49 62	4003773063179	Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder (Huber + Suhner)
97 49 63	4003773066675	Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder (Huber + Suhner)
97 49 64	4003773044055	Crimpeinsatz für ABS-Stecker
97 49 65	4003773066682	Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC3 (Multi-Contact)
97 49 65 1	4003773066729	Positionierhilfe für 97 49 65 (Solar-Steckverbinder MC3)
97 49 65 2	4003773072010	Montagewerkzeug für MC3-Stecker
97 49 66	4003773066699	Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)
97 49 66 1	4003773066736	Positionierhilfe für 97 49 66 (Solar-Steckverbinder MC4)
97 49 66 2	4003773074106	Montagewerkzeug-Set für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)
97 49 66 4	4003773072096	Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) schneiden - abisolieren - crimpen
97 49 66 6	4003773072102	Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) schneiden - abisolieren - crimpen
97 49 67	4003773066705	Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder SunCon (Hirschmann)
97 49 68	4003773066712	Crimpeinsatz für gedrehte Solar-Steckverbinder (Tyco)
97 49 68 1	4003773066743	Positionierhilfe für 97 49 68 (Solar-Steckverbinder Solarlok)
97 49 69 1	4003773072119	Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder gesis® solar PST 40 (Wieland)
97 49 69 11	4003773072133	Positionierhilfe für 97 49 69 1 und 97 49 69 2
97 49 69 2	4003773072126	Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder gesis® solar PST 40 (Wieland)
97 49 70	4003773030942	Crimpeinsatz für Westernstecker
97 49 71	4003773075066	Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)
97 49 71 1	4003773075073	Positionierhilfe für 97 49 71 (Solar-Steckverbinder MC4)

97 49 72	4003773076957	Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC3 (Multi-Contact)
97 49 72 1	4003773076964	Positionierhilfe für 97 49 72 (MC3)
97 49 74	4003773044062	Crimpeinsatz für ungeschirmte Molex-Stecker
97 49 76	4003773047513	Crimpeinsatz für geschirmte Stewart-Stecker
97 49 81	4003773042778	Crimpeinsatz für Harting-Stecker für Lichtwellenleiter
97 49 82	4003773042785	Crimpeinsatz für Telegärtner-Stecker für Lichtwellenleiter
97 49 83	4003773044079	Crimpeinsatz für FSMA-, ST-, SC-, STSC/K-Stecker
97 49 84	4003773042792	Crimpeinsatz für Harting/Suhner-Stecker für Lichtwellenleiter
97 49 87	4003773043331	Crimpeinsatz für FSMA-, ST- und MIC-Stecker für Lichtwellenleiter
97 49 90	4003773031017	Positionierhilfe für 97 49 60 (HTS + Harting)
97 49 91	4003773045144	Positionierhilfe für 97 49 61 (Harting)
97 49 93	4003773047926	Positionierhilfe für 97 49 24 (D-Sub-Stecker)
97 49 94	4003773030997	Positionierhilfe für 97 49 04
97 49 95	4003773031000	Positionierhilfe für 97 49 05