Garant

Stikplatte højre 5°, HB7020, Stikbredde W: 2mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273656 2
GTIN	4045197770707
Artikelklasse	21J

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	2 mm
Tolerance stikbredde w	±0,03 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,15 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærematerialе	HM
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7020
Hjørneradius R	0,2 mm
Antal skift/skær	2
Vendeskærsplatteprofil	højre
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm²	egnet	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm²	betinget egnet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	egnet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	egnet	60 m/min	S
GG (G)	egnet	200 m/min	K
CuZn	egnet	250 m/min	N
Uni	egnet		
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		