Fladgribermagnet med boring, neodym, ∅: 48mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085932 48
GTIN	2050001849205
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:
- **Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.**
- **Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.**
- **Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.**

Anvendelse:
Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

Teknisk beskrivelse

∅	48 mm
Nom. holdekraft	870 N
Højde	11,5 mm
Borings-∅	8,5 mm
maks. temperaturbestandighed	80 °C
Materiale, magnetkerne	neodym
Produkttype	Fladgribermagnet