HOLEX

Flapskive long life ZA, konisk, Ø 115 mm, Korn: 120

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG5284 120
GTIN	4062406201623
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:
- **Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver høj slibeydelse.**
- **Glasfiberskive giver optimalt pressetryk.**
- **Universelt egnet til stål og INOX.**
- **Bedste resultater på vinkelslibere i alle ydelsesklasser.**

long life - meget tæt lamelplacering giver **maksimal standtid.**
Svarer til 565284.
Anvendelse:
Universelle slibeopgaver, fladeslibning, bortslibningsopgaver og kantbearbejdning.
Bemærk:
Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	115 mm
Formbeskrivelse	skrå
Borings-Ø	22,23 mm

Indhold	100
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm²	egnet		
Stål < 1400 N/mm²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Flapskivelong life ZA, konisk Korn 120	565284 120