Burrelåssliberondel (A) Huller, 15 stk., Ø 150 mm, Korn: 320



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG5779 320
GTIN	4062406201869
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:
Støvafvisende belægning forhindrer hurtig tilstopning. Bagsiden er forsynet med polyvæv-velour.
Burrelåsslibeskive med halvåben spredning, korund (A).
Svarer til 567790.
Anvendelse:
På **excenterslibere** med burresliberondel f.eks. nr. 567990 (støvudsugning mulig). Universelt **allround-produkt** til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og kunststofoverflader, laksystemer og træ.
Universelt **allround-produkt** til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og kunststofoverflader, laksystemer og træ.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	150 mm
Korn	320
Indhold	300

Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	∅ 150 mm
Antal udsugningshuller	15
Drevmaskine	Excentersliber
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Burrelåssliberondel

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm²	egnet		
Stål < 1400 N/mm²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Burrelåssliberondel (A)Huller, 15 stk. Korn 320	567790 320
PU-burrelåsslibetallerken Udvendig ∅ 150 mm	567885 150

PU-burrelåsslibetallerkenFlere huller Udvendig ∅ 150 mm	567887 150