HOLEX

Fiber-efterbehandlingsskiver, Ø 76,2 mm, Kornstørrelsessammenligning: 280

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG5406 280
GTIN	4062406202002
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:
Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.
Universelt og kraftigt **nylonfiber.**
Svarer til 554053.
Anvendelse:
Til rengøring, affedtning og mattering af metalflader.
Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.
Bemærk:
Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Teknisk beskrivelse

Kornstørrelsessammenligning	280
Finhedsgrad	fin
Skive-Ø	76,2 mm

Udførelse	A very fine
Indhold	150
Slibemiddel	Nylonfleece
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 76,2 mm
maks. omdrejningstal	18000 min^{-1}
Produkttype	Slibefilt

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm^2	egnet		
Stål < 1400 N/mm^2	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Fiber-efterbehandlingsskiver Kornstørrelsessammenligning 280	554053 280
Gummibagskive med holder M14hård Udvendig ∅ 75 mm	554088 75
Gummibagskive, skaft-∅ 6 mmhård Udvendig ∅ 75 mm	554089 75
Kunststoftallerken skaft-∅ 6 mm Udvendig ∅ 75 mm	554090 75
Gummibagskive, skaft-∅ 6 mmblød Udvendig ∅ 75 mm	554091 75
Gummibagskive, skaft-∅ 6 mmmiddel Udvendig ∅ 75 mm	554092 75
Gummibagskive, skaft-∅ 6 mmmiddelhård Udvendig ∅ 75 mm	554093 75
Gummibagskive med holder M14hård Udvendig ∅ 75 mm	554094 75