Atlas Copco

Trykluftligesliber G2414, spændetangs-Ø 6 mm kort, Type: S150

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079447 S150
GTIN	7322590019846
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:
Effektive og **robuste ligeslibere** med meget **rolig gang.** Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet start. Anvendelsesoptimeret maks. omdrejningstal mellem **8500 og 25000 omdr./min.** Kort konstruktion, længde 215 mm.
Spændetangs-Ø 6mm.
Leveringsomfang:
Inklusive nødvendige nipler.
Reservedel:
Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit):
Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	G2414 S150
Vægt	0,78 kg
Maks. vibration iht. EN	2,5 m/s^2
Arbejdsstøj	76 dB(A)
Udgangseffekt	850 W

Maks. luftbehov	432 l/min
maks. omdrejningstal	15000 min^{-1}
Anbefalet slangestørrelse (indv. ∅)	13 mm
Tryklufttilslutning	3/8 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Energiforsyning	Trykluftdrevet
Produkttype	Ligesliber

Tilbehør

Spændetang til ligeslibere Spændepatron-∅ 6 mm	079459 6