Garant

SEHT 1204 AFTN, CU7725, Type: ST500

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	214240 ST500
GTIN	4045197319494
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Bemærk:
Vejledende værdier for a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\ maks.}$ = 3,5 mm.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,19 mm
Type	ST500
Plattestyrke E	4,76 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEHT 1204 AFTN
Type	CU7725
Skærematerialе	Cermet
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm²	egnet	450 m/min	P
Stål < 750 N/mm²	egnet	350 m/min	P
Stål < 900 N/mm²	betinget egnet	300 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	betinget egnet	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	betinget egnet	190 m/min	M
tør	egnet		