Garant

SOMT 120508 PDER, HB7630, Type: INOX



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	214875 INOX
GTIN	4045197550668
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:
Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.
Bemærk:
Vejledende værdier for a_e = 0,3×D.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,17 mm
Type	INOX
Hjørneradius	0,8 mm
Plattestyrke E	5,56 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT 120508 PDER
Type	HB7630
Skærematerialе	HM

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm²	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	egnet	100 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		