Garant

Dykfræser 93°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/3mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	211852 25/3
GTIN	4045197648594
Artikelklasse	21O

Beskrivelse

Udførelse:
Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder. Takket være gevindtilslutning mulighed for vilkårlig forlængelse.
Anvendelse:
Til eliminering af fastklemning af spåner, især ved fræsning af dybe lommer.
Bemærk:
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,9** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D_2	20,7 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Samlet længde $L_{i\,alt}$	35 mm
Vendeplatteskruesæt	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Holdegevind M	M12
Skær-Ø D_C	25 mm
passende vendeskærsplatter	VDGT 11T2..
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning a_p	3,5 mm

Rampingvinkel α_{maks}	4,01 grader
Rampinglængde L for α_{maks}	21,4 mm
Cirkulær borefræsning ∅ D_{maks}	48 mm
Cirkulær borefræsning ∅ D_{min}	48 mm
∅ D_3	23 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,9 Nm	211750 0,9
Vendeplatteskruesæt10 dele	219801
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP