Garant

Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 20/2Lmm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215800 20/2L
GTIN	4045197281173
Artikelklasse	21O

Beskrivelse

Anvendelse:
Universalbrug til alle materialer.
- **Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.**

Bemærk:
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.
- **Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).**

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Samlet længde $L_{i\ alt}$	150 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Skær-Ø D_C	20 mm
Antal skær Z	2
Rampinglængde L for α_{maks}	14,85 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	38 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	37 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,96 grader

∅ D_3	17 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
Vendeplatteskruesæt10 dele	219814
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP