Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251009 20/16
GTIN	4045197654649
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L_4	30 mm
ISO-kode holder	CKJNR/L 2020K16
Plattestørrelse	16 mm
Skrue til klo	259021 3
Fjeder	259046 3
Skaftstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	KNUX 1604.. R/L
Fjedersæt	259044 3
Underlægsplade	259031 6
Spændejern	259038 17
Hovedlængde L_1	32 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Spændejern Type 17	259038 17
Skrue til spændejern Type 3	259021 3
Underlagsplatte Type 6	259031 6
Fjedersæt10 dele Type 3	259044 3
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 4 mm	674242 4
Fjeder Type 3	259046 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600