Garant

GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, Ø DC m7: 16mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	234005 16
GTIN	4045197696427
Artikelklasse	21S

Beskrivelse

Udførelse:
De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.
Boringstolerance: –0,1 / +0,3 mm
Beskrivelse:
Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.
Passer til:
Vendeplatter SOGX 050204.
Bemærk:
Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L_1	48 mm
Vendeplatteskruesæt	239700 5IP (0,38 Nm)
Skaft-Ø D_s	20 mm
Antal skær Z	1
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 050204
Skaftlængde L_s	50 mm
Serie	Power Drill
Nominel Ø D	16
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,25 mm

Udhængslængde L_A	64 mm
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boredybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,38 Nm	211750 0,38
Torx Plus® spændeskruesæt10 dele Drev 5IP	239700 5IP
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP