Garant

GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, Ø DC m7: 21,5mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	234005 21,5
GTIN	4045197696533
Artikelklasse	21S

Beskrivelse

Udførelse:
De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.
Boringstolerance: –0,1 / +0,3 mm
Beskrivelse:
Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.
Passer til:
Vendeplatter SOGX 070306.
Bemærk:
Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	239700 6IP1 (1,0 Nm)
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 070306
Skaft-Ø D_s	25 mm
Nyttelængde L_1	66 mm
Antal skær Z	1
Skaftlængde L_s	56 mm
Serie	Power Drill
Nominel Ø D	21,5
til tomme-Ø	27/32 tommer

Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,25 mm
Udhængslængde L_A	85 mm
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boredybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus® spændeskruesæt10 dele Drev 6IP1	239700 6IP1
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP