Garant

GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, Ø DC m7: 42mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	234005 42
GTIN	4045197696946
Artikelklasse	21S

Beskrivelse

Udførelse:
De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.
Boringstolerance: –0,1 / +0,3 mm
Beskrivelse:
Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.
Passer til:
Vendeplatter SOGX 130511.
Bemærk:
Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	40 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 130511
Antal skær Z	1
Vendeplatteskruesæt	239700 20IP (6,3 Nm)
Nyttelængde L_1	126 mm
Skaftlængde L_s	68 mm
Serie	Power Drill
Nominel Ø D	42
til tomme-Ø	1 21/32 tommer

Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,25 mm
Udhængslængde L_A	155 mm
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6535
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6640
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB630
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant	HB6810
Boredybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt10 dele Drev 20IP	239700 20IP
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP