LOCTITE

Gevindpaksnor, 160 m, Producent-ID: 55

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083312 55
GTIN	4058093058244
Artikelklasse	04L

Beskrivelse

Udførelse:
Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En **komplet overfladekontakt** sikrer **100% tæthed.** Tilbagedrejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærdning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.
Ikke-hærdende gevindsnor, omgående tæthed, DVGW / KTW, WRC-godkendelse.
Anvendelse:
Gevindpaksnor til kunststof og metal på varme- og sanitetsområdet.
Bemærk:
Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	LOCTITE 55
Til gevindstørrelse, tommer	4 tommer
Til gevindstørrelse op til	M110

Temperaturanvendelsesområde	-55 - 130 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato	59 måned
egnet til materiale	Kunststof
egnet til materiale	Metal
Længde	160 m
Farve	hvid
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Kemisk basis	PA-multifilament
Egenskab	ingen hærdning
Styrkeklasse	lavfast
Produktnavnsegenskab	160 m
Produkttype	Tætningsbånd