Garant

Mikro-kopiindsats indvendig venstre, L1 = 10 mm, ∅ Dmin: 4,2mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270290 4,2
GTIN	4045197466563
Artikelklasse	21I

Beskrivelse

Anvendelse:
Indsatser til skærholder nr. 270200 – 270204.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde t_{maks}	0,75 mm
Spids-midte-afstand L_3	1,95 mm
Skaft-Ød	4 mm
Min. ∅ D_{min}	4,2 mm
Radius R	0,15 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm^2	0,05 mm/o
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm^2	0,05 mm/o
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm^2	0,05 mm/o
Serie	Micro
Udhængslængde L_1	10 mm
Produktnavnsegenskab	L_1 = 10 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm²	egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm²	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm²	egnet	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	egnet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	betinget egnet	30 m/min	S
GG (G)	egnet	90 m/min	K
CuZn	egnet	150 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		