Mitutoyo

Digital Carbon skydelære, Måleområde: 2000mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	415400 2000
GTIN	2050001058010
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:
Måleresultatet vises med let aflæselige cifre.
Med drivskyder til konstant målekraft. Ekstremt let. Den nominelle værdi kan indstilles på forhånd („Preset"), omstilling til indvendig og udvendig måling („Offset").
Funktion:
IP66: Der er beskyttelse mod kraftig vandstråle eller midlertidig oversvømmelse og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.
Leveringsomfang:
Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.
Specialtilbehør:
Datakabel nr. 497085.

Teknisk beskrivelse

Kæbelængde	150 mm
Kalibrering	A1
Vægt	2,56 kg
Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Måleområde	0 - 2000 mm
Aflæsning	0,01 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1

Batteritype	SR44
Beskyttelsesklasse IP	IP 66
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,12 mm
Standard	ISO 13385
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 2000 mm	021000 2000

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497085 D1
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497085 D2
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497085 USB2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Sender Type S11E	498966 S11E
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975