3M Scotch-Brite™

# Slibefiberpude, 158×224 mm, Fiberstruktur: 220

## Bestillingsdata

| | |
|---|---|
| Bestillingsnummeret | 556000 220 |
| GTIN | 54046719934695 |
| Artikelklasse | 53M |

## Beskrivelse

**Udførelse:**
Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.
**Fordel:**
- **Tilpasser sig emnets form.**
- **Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.**
- **Ensartet reproducerbar finish.**
- **Til tør og våd anvendelse.**
- **Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.**

**Anvendelse:**
Kan anvendes med hånden, slibeklods nr. 556020 eller på rystepudser. **Middel/middelfin:**
Kan anvendes universalt til fjernelse af flyverust, lettere snavs, misfarvning; til genopslibning af forslebne eller børstede overflader eller til affedtning og rengøring før lakering.

## Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---|
| Farve | rød |
| Kornstørrelsessammenligning | 240 - 280 |
| Fiberstruktur | 220 |
| Finhedsgrad | middel |
| 3M-navn | WR-SH |
| Udførelse | A Fine |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |

| | |
|---|---|
| Bredde | 158 mm |
| Længde | 224 mm |
| Produktnavnsegenskab | 158×224 mm |
| Produkttype | Slibefiberpude |

## Brugerdata

| | Egnet til | $V_c$ | ISO-kode |
|---|---|---|---|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| Sten | betinget egnet | | |
| Lak | egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |

## Tilbehør

| | |
|---|---|
| Dorn | 556030 |
| Slibeblok | 556020 |