12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 17mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	642120 17
GTIN	4045197164100
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:
Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120.**
Norm:
DIN 3124
Materiale:
Krom-vanadium-stål, forkromet.
Bemærk:
GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser (GARANT: nr. 642132; HOLEX: nr. 642122).

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	24,1 mm
Nøglestørrelse	17 mm
Længde	38 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Standard	DIN 3124

Drivprofil	12-kant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats