Garant

Håndrival konfigurerbar, ubelagt, Nominel Ø DC: 2,2mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	160200 2,2
GTIN	4045197926432
Artikelklasse	10N

Beskrivelse

Udførelse:
Med **venstrespiral** 7 – 8° og lang skærfas over 1/4 af skærelængden. Lige antal tænder med uens deling. Derved opnås runde boringer uden slagspor. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen.
Håndrivaler **færdigslebne til pasning efter dine ønsker.**
Anvendelse:
Til gennemgående boringer (ikke til bundhuller). Også velegnet til afbrudte boringer.

Teknisk beskrivelse

Ø-område	2,121 - 2,36 mm
Udhængslængde L_1	36 mm
Antal skær Z	4
Samlet længde L	54 mm
Skærlængde L_c	27 mm
Skaftfirkant ☐	1,8 mm
Nominel Ø D_C	2,2 mm
Belægning	ubelagt
Skærematerialе	HSS
Standard	DIN 206 B
Spiralvinkel	7-8 grader
Indvendig køling	nej

Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm²	egnet		
Stål < 750 N/mm²	egnet		
Stål < 900 N/mm²	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		