Skærholdersæt, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	265131 20
GTIN	4045197941831
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Funktionsbredde L_4	25 mm
Hovedlængde L_1	17 mm
Hovedlængde L_1	20,5 mm
Hovedlængde L_1	27 mm
Samlet længde L	125 mm
ISO-kode holder	SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12
Reservedel	269981 2
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 2	269981 2
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 20/12 mm	260707 20/12
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 20/09 mm	260007 20/09
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 20/11 mm	260309 20/11